

**Garant****TNMG 160404, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení