

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120408 HB7010-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Druh	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení