

**Digitální siloměr, Rozsah měření: 0-40kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479130 0-40
GTIN	2050001858849
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Hydraulický snímač síly s digitálním manometrem. Robustní, jednoduchá mechanická konstrukce je ideální pro náročné provozní podmínky. 4 1/2místný displej s podsvícením pro přímé zobrazení hodnoty síly umožňuje optimální odečet síly.

Doplňující grafické zobrazení s funkcí souběžného ukazatele informuje o tendenci aktuálního jmenovitého zatížení. Paměť min / max a funkce táry lze zobrazit nezávisle na hlavním displeji. Pro velmi jednoduchý přenos dat odolný proti rušení je systém CPG1200 vybaven rozhraním Micro-USB; 3x upevňovací závit M5 na dně krytu.

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovací jednotky, 3 baterií č. 081561 vel. LR6, kalibračního protokolu a transportního kufříku.

Technický popis

Mezní chyba	±0,5 z konečné hodnoty rozsahu měření ±1 číslice %
Rozsah měření	0 - 40 kN
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Ø snímače síly	75 mm
Kroková hodnota číslic	0,01 kN
Plocha pístu	10 cm ²
Výška snímače síly	30 mm
Ø pístu	45 mm
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Síťový provoz
Otočný displej	300 stupeň
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6

081561 LR6