



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A11



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 719892 A11 |
| GTIN | 4003773079606 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou**.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Celková délka: 130 mm

Na vnější pojistné kroužky Ø: 10 - 25 mm

Ø hrotů: 1,3 mm

Technický popis

| | |
|------------------------------|------------|
| Celková délka | 130 mm |
| Na vnější pojistné kroužky Ø | 10 - 25 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Použití kleští na pojistné kroužky | Vnější kroužek zalomený |
| Tvar čelistí | 90° zahnutý |
| Norma | DIN 5254 B |
| Tvar | B |
| Ø hrotů | 1,3 mm |
| Rukojeť | s plastovým potahem |
| Materiál | Speciální ocel |
| Povrch | šedě atrymentované |
| S omezovacím dorazem | ano |
| Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano |
| Rukojeť s aretací | ne |
| Vyměnitelný hrot | ne |
| Druh produktu | Sicherungsringzange |