



Přesné kleště na pojistné kroužky s omezovacím dorazem, Typ: A21



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719892 A21
GTIN	4003773079613
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované. Hroty ze speciální oceli, zvláště přesně zpracované a zasazené a zalisované do korpusu kleští.

S nastavitelným omezovacím dorazem.

Kleště šedě atramentované. Rukojeti potažené plastem. Kloub s **integrovanou otevírací pružinou**.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek zalomený

Celková délka: 165 mm

Na vnější pojistné kroužky Ø: 19 - 60 mm

Ø hrotů: 1,8 mm

Technický popis

Použití kleští na pojistné kroužky	Vnější kroužek zalomený
Norma	DIN 5254 B

Technický list

Ø hrotů	1,8 mm
Tvar čelistí	90° zahnutý
Na vnější pojistné kroužky Ø	19 - 60 mm
Tvar	B
Celková délka	165 mm
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Speciální ocel
Povrch	šedě atramentované
S omezovacím dorazem	ano
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano
Rukojeť s aretací	ne
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Sicherungsringzange