

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush typ C Ø 50 mm Ø stopky 6 mm, BB-ZS, Zrnitost: 120**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 573547 120 |
| GTIN | 54046719316330 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis**Provedení:**

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a **s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.**

Radiální Bristle-Brush se skládá z jednotlivých segmentů (širokých cca 1,6 mm).

Upínací trn (**Ø stopky 6 mm**) zalitý se segmenty.

Se zahnutými štětinami (typ C) pro **obrábění profilovaných povrchů.**

Použití:

Dbejte na směr otáčení.

Použití u přímých brusek nebo pružných hřídelí bez dalšího příslušenství.

Téměř u všech materiálů při nejvyšší možné bezpečnosti práce. Odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Maximální počet otáček | 15000 min ⁻¹ |
| Tloušťka kartáče | 10 mm |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Barva | bílá |
| Ø kartáče D ₁ | 50 mm |
| Zrnitost | 120 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Zkratka brusiva | Keramické |
| Atribut názvu produktu | BB-ZS |
| Označení výrobce | BB-ZS |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |