

KÄRCHER**Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT27ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Mobilní víceúčelový vysavač.**
- **S nádobou z nerezové oceli a kazetovým filtrem.**
- **Robustní nádoba 27 l s nárazníky a říditelnými kolečky.**

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

Upozornění:

Pro oleje a olejnatá média použijte průmyslový vysavač č. 078522.

Technický popis

Třída prašnosti – vysavač	L
Jmenovitý rozměr přípojky	35 mm
Výška	540 mm
Délka	420 mm
Příkon	1380 W
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	8,2 kg
Vakuum	200 mbar
Šířka	420 mm
Pracovní hluk	72 dB(A)
Označení výrobce	NT 27/1 Me Adv *EU
Počet turbín	1
Objem nádoby	27 l
Délka sací hadice	2,5 m
Objemový proud vzduchu	67 l/s
Filtrační systém	Patronový filtr
Zvláštní znaky	Nádoba z ušlechtilé oceli, mimořádně mobilní
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Sada filtračních sáčků 5dílná Vhodné pro typ vysavače NT27	072808 NT27
Gumová zkosená trubková tryska Jmenovitý rozměr přípojky DN35	078527 DN35
Patronový filtr Vhodné pro typ vysavače NT27	072807 NT27
Adaptérový kus, Ø 40-35 mm Jmenovitý rozměr přípojky DN35	078538 DN35
	078528 DN35

Štěrbínová tryska úzká, 13 mm Jmenovitý rozměr přípojky
DN35
