

Garant**Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 30, Otvor d₂(H7): 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319275 25
GTIN	4045197782427
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
- Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 a 12 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Upozornění:

Náhradní díly č. 319287 - 9288 lze nalézt v seznamu náhradních dílů.

Technický popis

d ₈	55 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
Otvor d ₂ (H7)	25 mm
Závit M	M14×1,5
l ₈	63 mm
Tvar	E

Velikost VDI	VDI 30
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Druh produktu	Držák vyvrtávací tyče VDI