

Garant**Držák vyvrtávacích tyčí se zářezem typ E2, VDI 40, Otvor d₂(H7): 32mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319276 32
GTIN	4045197782496
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Vnořováním vyvrtávací tyče dochází k tlumení kmitů a zabraňuje se vibracím.
- Je možné interní a externí chlazení.

U vel. 10 - 20 lze prostrčit vyvrtávací tyč stopkou.

Upozornění:

Náhradní díly č. 319287 - 9288 lze nalézt v seznamu náhradních dílů.

Technický popis

l ₆	130 mm
d ₈	65 mm
l ₇	120 mm
Otvor d ₂ (H7)	32 mm
Závit M	M22×1,5
l ₈	80 mm
Tvar	E
Velikost VDI	VDI 40
Barevný kód stopky VDI	VDI 40

Druh produktu

Držák vyvrtávací tyče VDI