

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	PCKNR/L 2020K09
Velikost destiček	9 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroubek klínu	259018 6
Lomená páka	259015 9
Podložka	259031 27
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 09T3..
Délka hlavy L ₁	20 mm
Velikost stopky	20 mm
Sada pružinových kolíků	259047 3
Sada pružin	259044 5
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 9	259015 9
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Sada pružin 10dílná Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27