

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	170 mm
Podložka	259031 35
ISO kód držáku	PCKNR/L 3232P16
Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Sada pružin	259044 6
Sada pružinových kolíků	259047 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Lomená páka	259015 12
Šroubek klínku	259018 11
Velikost destiček	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12