



Upínací kleště s otočnou dolní čelistí, Celková délka: 250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	708903 250
GTIN	3662424019845
Třída artiklu	73R

Popis

Provedení:

Jednoduchá a bezpečná obsluha. Rychlé otevírání bez námahy díky **uvolňovacímu spínači** na spodní rukojeti. S velkým rozsahem upínání a velkou hloubkou upínání, 5-násobné rychlonastavení a navíc jemné nastavování. Spodní čelist hluboko zalomená pro upínání profilů U a úhelníkových profilů, trubek, atd. Ozubené čelisti a obzvláště stabilní korpus kleští z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Pro bezpečné uchycení profilů, plochého materiálu a trubek. Možnost nastavení upínacího tlaku až 10 000 N.

Materiál:

Svěrné čelisti z chrommolybdenové vanadiové oceli, zápustkově kované.

Technický popis

Rozsah upnutí pro úhlový materiál	50 mm
Délka čelistí	60 mm
Celková délka	250 mm
Rozsah upnutí pro kulatinu	110 mm
Druh produktu	Upínací kleste