

Garant**TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202993 5
GTIN	4045197782793
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 5 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 9 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,025 mm**Technický popis**

Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Stopka Ø D_s	6 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,025 mm
Celková délka L	54 mm
Počet zubů Z	4
Délka břitu L_c	9 mm

Ø břitu D_c	5 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza