

Garant
TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202993 4
GTIN	4045197783707
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 4 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 8 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,4 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,012 mm

Technický popis

Počet zubů Z	4
Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,012 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,015 mm
Délka břitu L_c	8 mm
Ø břitu D_c	4 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	54 mm

Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza