

Weidmüller **Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 185mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	730250 185
GTIN	4008190020163
Třída artiklu	73H

Popis**Provedení:**

Rukojeti s izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojetmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.

Technický popis

Výkon ve stříhu	35 mm ²
Celková délka	185 mm
Výkon ve stříhu do Ø	8 mm
Označení výrobce	KT8
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Plastové opláštění
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná
Povrch	lesklé

S otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Nůžky