

Weidmüller **Nůžky na kabely s 2složkovými rukojetmi izolované dle VDE, Celková délka: 225mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	730250 225
GTIN	4008190181970
Třída artiklu	73H

**Popis****Provedení:**Rukojeti **s izolací do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojetmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

**Použití:**

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

**Materiál:****Speciální nástrojová ocel**, zápusťkově kovaná.**Technický popis**

Výkon ve stříhu	70 mm <sup>2</sup>
Výkon ve stříhu do Ø	12 mm
Celková délka	225 mm
Označení výrobce	KT12
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Plastové opláštění
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná
Povrch	lesklé

S otevírací pružinou

ne

Druh produktu

Nůžky