



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 21-dílná



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	638166
GTIN	4018754260836
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby / matice gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 a pro zapalovací svíčky.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 15 ks č. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 1 ks č. 642450 vel. 16

Vratidlo: 1 ks č. 641300

Prodloužení: 2 ks č. 641000 vel. 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600

Ráčna: 1 ks č. 640100

Uložení v: ABS plastový box

Délka: 454 mm

Šířka: 253 mm

Výška: 64 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče: 10-30 mm

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Počet dílů	21
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. nástrčné klíče	10-30 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Obal	ABS plastový box
Délka	454 mm
Šířka	253 mm
Výška	64 mm