



## Sada hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 21-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	639701
GTIN	4018754260959
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro vnější šrouby Torx® se závitem M8 – M20. Vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 – M14.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks č. 642700

vel. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Zástrčné hlavice pro Torx®: 9 ks č. 643650

vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Prodloužení: 3 ks č. 641000

vel. 50; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600

Ráčna: 1 ks č. 640100

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 64 mm

Upínací 4-hran: 1/2 palec

### Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
----------------	----------------------------

Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Upínací 4-hran	1/2 palec
Počet dílů	21
Délka	413 mm
Šířka	225 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč