

MIRKA**Brusný váleček se suchým zipem ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	567806 180
GTIN	6416868330328
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Patentovaný brusný systém **ABRANET®** se skládá z polyamidové tkaniny s vrstvou brusiva **se sítovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost – úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

Použití:

Na vibračních bruskách, případně pro ruční použití.

Zkratka brusiva: Keramické

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Technický popis

Zrnitost	180
----------	-----

Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného listu	115 mm
Délka brusného listu	10 m
Atribut názvu produktu	115 mm × 10 m