

Základní držák, Typ: V40



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	319151 V40
GTIN	4251414900011
Třída artiklu	38T

Popis

Provedení:

- Nabízí ruční osu Y (± 1 mm) pro určitý nástroj.
- S pohyblivými vyrovnávacími čepy, tudíž nejsou již zapotřebí vyrovnávací lišty.
- Jednoduchá přestavba z interního na externí přívod chladiva.

Nejprve se musí navrhnout základní upínač, který je použitelný na kotoučovém i hvězdicovém revolveru. Nezávisle na stávajícím seřizovacím mechanismu.

Modulárně sestavitelný systém.

Výhoda:

- Menší opotřebení břitu.
- Úspora nákladů a času.
- Přestavení výšky a rotace (seřízení polohy).
- Základní držák je použitelný na všech strojích VDI a Mazak.
- Modulární, základní držák má mnoho volitelných nástavců.
- Velmi dobré tlumící vlastnosti.
- Všechny nástroje s přímým napojením vnitřního chlazení.
- Snížení nákladů díky efektivnímu skladování.
- Vyšší produktivita díky výhodnější poloze.

Použití:

Vhodný pro hvězdicové a kotoučové revoly.

Pro hlavy vyvrtávacích tyčí typ: B

Vhodné pro: VDI

Technický popis

Pro hlavy vyvrtávacích tyčí typ

B

Vhodné pro

VDI