

 steinel**Horkovzdušná pistole, Typ: 006464****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078321 006464
GTIN	4007841006464
Třída artiklu	07E

**Popis****Provedení:**

Plynule nastavitelná teplota v rozsahu 80 – 630 °C.

Elektronicky regulovaná **horkovzdušná pistole**, s možností nastavení množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min ve 3 stupních.

**Použití:**

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

**Rozsah dodávky:**

Horkovzdušná pistole č. 078321 vel. 351403, široká tryska 50 mm, redukční tryska 9 mm, odrazová tryska, sada smršťovacích hadic 100dílná.

**Technický popis**

Objemový proud vzduchu stupeň 3	500 l/min
Příkon	2200 W
Objemový proud vzduchu stupeň 2	300 l/min
Označení výrobce	HG 2120EKF

Teplota vzduchu	80 - 630 °C
Provedení	sada
Hmotnost	850 g
Objemový proud vzduchu stupeň 1	150 l/min
Obal	Transportní kufr
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Heissluftbläser

## Příslušenství

Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919