



## Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 80/6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Třída artiklu	63Q

### Popis

#### Provedení:

Speciální ocel, svíse broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.  
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

#### Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

#### Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

### Technický popis

Největší Ø	80 mm
Celková délka	180 mm
Jmenovitý Ø čepu	6 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	40 - 80 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Typ	764C
Čepový závit	M6
Označení výrobce	764Md
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

---

## Příslušenství

Třídící box, 20dílný, s volným čepem a maticí

628850