



## Kalhoty s laclem Průmysl, černá / šedá, Konfekční velikost DE: 27



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	091432 27
GTIN	7330509387115
Třída artiklu	04T

### Popis

#### Provedení:

Průmyslová kolekce s řadou praktických funkcí z **materiálu odolného proti opotřebení**. Všechny výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely každodenní práci v náročných podmínkách. Vhodné pro průmyslové praní podle **EN ISO 15797**. Všechny výrobky mají odnímatelnou kapsu na identifikační kartu/průkaz.

- **Hýžděová kapsa s patkou.**
- **Nohavicová kapsa s kapsou na mobilní telefon, kapsou na průkaz a záložkami pro tužky.**
- **Postranní kapsa a kapsa na metr.**

**Kalhoty s laclem** s nastavitelným pasem a nastavitelnými šlemi stahovanými gumou.

- **Náprsní kapsa s patkou v kontrastní barvě a kapsička na tužky.**
- **Vnitřní kapsa se zipem.**
- **Nekovové přezky.**
- **Postranní poutko pro kladivo.**

#### Upozornění:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

**Kalhoty s laclem** v barevné kombinaci **námořnická modrá / chrpově modrá** pod č. 091431.

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.

Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Složení tkaniny: 65% polyester

Složení tkaniny: 35% bavlna

Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 240 g/m<sup>2</sup>

Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100

Prát: 70 °C barevné prádlo

## Technický popis

Konfekční velikost DE	27
Velikost FR	50C
Velikost IT	50C
Série	Industrie
Speciální servis	Úpravy oděvů
Velikost ES	50C
Velikost SE	D96
Velikost NL	D108
Pohlaví	pánské
Složení tkaniny	65% polyester
Složení tkaniny	35% bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	240 g/m <sup>2</sup>
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Prát	70 °C barevné prádlo
Bělit	Nebělit
Chemické čištění	Čištění perchloretylenem
Sušit	Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit	horký, do maximálně 200 °C
Barva	černá / šedá
Druh produktu	Kalhoty s náprsenkou