



Pilový kotouč expert pro hliník, Ø listu D: 190mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	583920 190
GTIN	3165140796682
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, **hluk a vibrace tlumícím základním listem**. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. **Povlak listu** zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. **Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení** zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.

Použití:

Přesné řezání **hliníku** a jiných neželezných kovů. Tvar zubu: trapézový plochý s negativním úhlem čela pro lehčí a bezpečnější práce s ručním posuvem. Pro zanořovací a ruční kotoučové pily.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø	190 mm
Ø otvoru	30 mm
Počet zubů	56

Šířka řezu B	2,6 mm
Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč	2/7/42 mm
Druh produktu	Pilový kotouč