

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3618 6
GTIN	4062406199326
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Díky 6 břitům **extrémně klidný chod.**

Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.

Jako č. 203618.**Technický popis**

Počet zubů Z	6
Ø stopky D_s	6 mm
Ø břitu D_c	6 mm
Směr přísuvu	horizontálně
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,054 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h10
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Celková délka L	57 mm
Délka břitu L_c	13 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Rohový úhel čela	90 stupeň
Obsah	5
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,1 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodné	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodné	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodné	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodné	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	70 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	60 m/min	H
mokrý max.	vhodné		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Příslušenství

TK fréza Ø DC 6 mm	203618 6
--------------------	----------