

HOLEX**Vějřovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 115 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5294 80
GTIN	4062406201722
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

speed - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem třísek za časovou jednotku** a dlouhou životnost.

Odpovídá 565294.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm

Popis tvaru	Plochý
Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed ZA plochý Zrnitost 80	565294 80
---	-----------