

**Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1235****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 070241 GSR1235 |
| GTIN           | 3165140953719  |
| Třída artiklu  | 03B            |

**Popis****Provedení:**

Akumulátorový vrtací šroubovák Bosch

- **Kompaktní, výkonný 12V akumulátorový vrtací šroubovák s pravým / levým chodem.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Světlo LED pro osvětlení pracovní oblasti a ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Vícetupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro precizní navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

**Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti** s až 20 Nm krouticího momentu pro silové šroubování při nízké hmotnosti a minimální délce hlavy 163 mm.

Dlouhá životnost díky **bezkartáčovému EC motoru.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně nabíječky a L-BOXXu.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866.

**Technický popis**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Napětí akumulátorů | 12 V |
|--------------------|------|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V                        |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva           | 19 mm                             |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla                  | 0 - 10 mm                         |
| Maximální vibrace dle EN                                 | <1,9 m/s <sup>2</sup>             |
| Rozsah otáček 1. stupně                                  | 0 - 400 min <sup>-1</sup>         |
| Počet obsažených akumulátorů                             | 2                                 |
| Maximální utahovací moment měkký                         | 15 Nm                             |
| Rozsah otáček 2. stupně                                  | 0 - 1750 min <sup>-1</sup>        |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli           | 10 mm                             |
| Kapacita akumulátoru                                     | 3 Ah                              |
| Označení výrobce   | GSR 12V-35                        |
| Konstrukce motoru  | Bezkartáčový motor                |
| Typické použití  | Strong                            |
| Hmotnost   | 0,8 kg                            |
| Obal   | systemový kufřík (L-Boxx)         |
| Maximální utahovací moment tvrdý                         | 30 Nm                             |
| Typ akumulátoru  | Li-Ion                            |
| Zdroj energie  | Provoz s akumulátorem             |
| Druh produktu  | Vrtací šroubovák                  |
| USP1   | 12V                               |
| USP2   | Bezkartáčový motor, v boxu L-Boxx |

## Příslušenství

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Akumulátorová nabíječka Typ GAL1240 | 073866 GAL1240 |
|-------------------------------------|----------------|

|   |            |
|---|------------|
| Akumulátor Li-Ion Typ akumulátoru, napětí akumulátoru B12 V | 073855 B12 |
|---|------------|