

**Garant****Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
19/2,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273562 19/2,2
GTIN	4062406202637
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břit a dodatečným chlazením volných ploch.

**Použití:**

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

**Vhodné pro:**

Držák č. 274093 nebo 319132 – 319133 (držák VDI).

**Náhradní díl:**

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.

Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Technický popis**

Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šířka zápichu w	2,2 mm
Pro maximální Ø obrobku	40 mm
Řada	Eco
Celková délka L	86 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano

Systemový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta