

**Garant****Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h<sub>5</sub> / šířka zápichu w:  
32/5,1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273562 32/5,1
GTIN	4062406202712
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S chlazením eco přímo na břit a dodatečným chlazením volných ploch.

**Použití:**

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

**Vhodné pro:**

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo Nr. 319132 – 319133 (držák VDI).

**Náhradní díl:**

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.

Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Technický popis**

Šířka zápichu w	5,1 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	32 mm
Pro maximální Ø obrobku	120 mm
Řada	Eco
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano

Systemový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta