

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/11mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260904 12/11
GTIN	4045197798015
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269021 1
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	12 mm
Délka hlavy L ₁	16 mm
Velikost stopky	12 mm
ISO kód držáku	STJCR/L 1212M11
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX7

674248 TX7

Upínací šroub Typ 1

269021 1

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500