



Přesné ocelové měřítko laserem vypálená stupnice, Délka: 3000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	461400 3000
GTIN	2050001951441
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Z **nerezové** speciální pružinové oceli s broušenými měřicími hranami. Široké provedení. Horní a dolní hrana opatřeny stupnicí v mm. Velmi dobrá čitelnost díky matnému povrchu a ostrému popisu.

Stupnice vypálená hluboko do povrchu laserovým paprskem. **Velmi precizní stupnice.** Povrch matovaný. Velmi robustní a odolné proti opotřebení. **Jednotlivé kusy se kontrolují a opatřují identifikačním číslem.**

Technický popis

Mezní chyba	0,3 mm
Tloušťka průřezu	1 mm
Šířka průřezu	30 mm
Délka	3000 mm
Kalibrování	F10
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Pravítko

Služby

Kalibrování Ocelové měřítko Maximální délka 3000/2 mm	026200 3000/2
---	---------------