



## Pneumatický úhlový rázový utahovák kompaktní, Typ: 7727



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079200 7727
GTIN	015451761165
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní, silný úhlový rázový utahovák s hliníkovým pouzdem. Velmi plochá konstrukce. Přepínání pomocí jedné ruky a **jednokomorový rázový mechanismus s dlouhou životností**.  
 Rozsah utahovacích momentů: 26 - 250 Nm  
 maximální Ø šroubu (8,8-12.9): M20  
 Max. počet otáček: 8510 min<sup>-1</sup>  
 Upínač nástrojů hnací profil: Čtyřhran  
 Upínač nástrojů rozměry: 3/8 palec  
 Maximální spotřeba vzduchu: 687 l/min

### Technický popis

Upínač nástrojů rozměry	3/8 palec
Upínač nástrojů hnací profil	Čtyřhran
Označení výrobce	7727
Maximální spotřeba vzduchu	687 l/min
Hmotnost	1,12 kg
Maximální vibrace dle EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Rozsah utahovacích momentů	26 - 250 Nm

Délka	240 mm
maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Max. počet otáček	8510 min <sup>-1</sup>
Pracovní hluk	93 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák