



## Pneumatiký úhlový rázový utahovák kompaktní, Typ: 7737



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079200 7737
GTIN	015451761158
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní, silný úhlový rázový utahovák s hliníkovým pouzdrém. Velmi plochá konstrukce. Přepínání pomocí jedné ruky a **jednokomorový rázový mechanismus s dlouhou životností.**

### Technický popis

Hmotnost	1,12 kg
Maximální počet otáček	9000 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Rozsah utahovacích momentů	34 - 224 Nm
Maximální spotřeba vzduchu	703,8 l/min
Pracovní hluk	93 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Maximální vibrace dle EN	10,3 m/s <sup>2</sup>
Délka	240 mm
Označení výrobce	7737

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák