

**Upínací čep tvar C ocel zploštěná, Ø D: 25 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370042 25     |
| GTIN           | 2050001878199 |
| Třída artiklu  | 37K           |

**Popis****Provedení:**

Kalená a broušená ocel.

**Použití:**

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.

Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.

Vnější Ø  $d_{n6}$ : 25 mm

Délka 1: 25 mm

Délka límce  $L_2$ : 25 mm

Závit M: M5

**Technický popis**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Délka límce $L_2$ | 25 mm                    |
| Závit M           | M5                       |
| Vnější Ø D        | 25 mm                    |
| Délka 1           | 25 mm                    |
| Vnější Ø $d_{n6}$ | 25 mm                    |
| Druh produktu     | Upínací systém přípravku |

