

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	CRSNR/L 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	12 mm
Příložka	259035 3
Šroub pro podložku	259025 2
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 43
Délka hlavy L ₁	34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RN.. 1207..
Celková délka L	150 mm
Podložka pro příložku	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 3

259035 3

Podložka Typ 43

259031 43

Šroubek pro podložku Typ 2

259025 2

Podložka upínky Typ 1

259041 1

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500