



## Výkyvná dosedací plocha rovná, vnější závit, Závit M: M10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370055 M10
GTIN	2050001873576
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Délka límce L <sub>2</sub>	10 mm
Délka 1	18 mm
VnějšíØ D <sub>1</sub>	10,5 mm
Závit M	M10

Vnější Ø D	20 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha