

**Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnější závit, Závit M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370056 M8
GTIN	2050001875815
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnějším závitem.

**Použití:**

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

**Upozornění:**

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Délka límce L <sub>2</sub>	8 mm
VnějšíØ D <sub>1</sub>	7,2 mm
Závit M	M8
Délka 1	13 mm

Vnější Ø D	13 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	10 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha