

**Výkyvná dosedací plocha rovná, vnitřní závit, Závit M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370058 M3
GTIN	2050001879318
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnitřním závitem.

**Použití:**

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

**Upozornění:**

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Délka límce L <sub>2</sub>	3,5 mm
Vnější Ø D	12 mm
Délka 1	11 mm
Závit M	M3

VnějšíØ D <sub>1</sub>	7,2 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	10 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha