



## Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnitřní závit, Závit M: M4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370059 M4
GTIN	2050001877215
Třída artiklu	37K

### Popis

#### Provedení:

- **Tělo z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnitřním závitem.

#### Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

#### Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Závit M	M4
Délka límce L <sub>2</sub>	4,4 mm
Vnější Ø D	18 mm
Délka 1	17 mm

VnějšíØ D <sub>1</sub>	10,5 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	25 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha