



Výkyvná dosedací plocha rýhovaná, vnitřní závit, Závit M: M5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370059 M5
GTIN	2050001888273
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

- **Těleso z oceli k zušlechtění a fosfátované.**
- **Kulička zajištěna proti protáčení.**

Kulička z oceli pro kuličková ložiska.

S vnitřním závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, dosedací plocha a tlačný prvek při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Délka límce L ₂	6,3 mm
Vnější Ø D	28 mm
Závit M	M5
Vnější Ø D ₁	20 mm

Délka 1	25 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	90 kN
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha