

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorem, Úhel γ : 30stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215152 30
GTIN	4045197798893
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Upozornění:

Dosahuje se hladkých povrchů (bez výstupků).

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Dosažitelná délka fazetky l	29,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	24,3 mm

Nejmenší \varnothing D	35 mm
Dosažitelná výška fazetky h	14 mm
Upínací otvor \varnothing	27 mm
Největší \varnothing D ₁	85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.T 1805..
Úhel γ	30 stupeň
Efektivní počet břitů Z _{eff}	3
Řada	Softcut®
Posuv na zub při h _{max}	0,2 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	6
Provedení stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219808
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8