



Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 0,5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 729530 0,5 |
| GTIN | 4049002056956 |
| Třída artiklu | 73T |

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu. Přířuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat (nastavení v mm a palcích). Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení s funkcí upozornění. K dispozici je funkce nastavení. Lze použít polohovače Rennsteig a MIL.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Celková délka | 175 mm |
| Pro průřez vodiče | 0,03 - 0,5 mm ² |
| Označení výrobce | DigiCrimp |
| Nucené blokování je k dispozici | ano |
| Digitální zobrazení | ano |

Druh produktu

Lisovací kleste