

HOLEX**Prvek Weldon s vyrovnáním, dlouhý, Pro jmenovitý Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335725 7
GTIN	4045197801609
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitníku. Vyrovnání tahu/tlaku vždy o 0,2 mm nad vyrovnávací prvek. Sevření prvku Weldon buď pomocí unášecí plochy, nebo vyrovnávacího prvku.

Výhoda:

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Zvláštní příslušenství:

Vyrovnávací prvek č. 335730.

Upozornění:

Funkce minimálního vyrovnání **pouze** v kombinaci s č. 300415 a 335730. U standardního sklíčidla Weldon je možné jen pevné upnutí, viz č. 335740.

Technický popis

Vnější Ø D	16 mm
Dráha nastavení V	10 mm
Rozsah upnutí d	7 mm
Délka vyložení A	139 mm
Celková délka L	148 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

