

HOLEX**Prvek Weldon tuhý, Pro jmenovitý Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	335740 10
GTIN	4045197801388
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

Kalený a broušený válcový držák s **rychlovýměnnou spojkou**. Vnitřní 4hran pro upínání závitníků, popř. přenos točivého momentu. Svěrný mechanismus brání vytažení závitník. Dvě unášecí plošky, přesazené o 180° a 10 mm.

Výhoda:

- **Cenově lákavé řešení.**
- **Stabilní, úzké provedení.**
- **Variace upínacích délek, popř. délek vyložení.**

Použití:

Pro upínání závitníku apod. do sklíčidla Weldon.

Technický popis

Dráha nastavení V	10 mm
Vnější Ø D	18 mm
Délka vyložení A	45,5 mm
Rozsah upnutí d	10 mm
Celková délka L	52 mm
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo

