

Garant**Vozík na euroboxy s rukojetí, Typ: TNB1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce. Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Vhodné pro:

Euronormované boxy č. 963378, 963379, 963380 vždy vel. NB10 – NB80.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hmotnost	9,6 kg
Hloubka	400 mm
Maximální nosnost	250 kg

Materiál koleček	s polyuretanovou vrstvou nezanechávající stopy
Ø koleček	125 mm
Výška	910 mm
Šířka	790 mm
Výška rámu dosedací plochy	180 mm
Druh produktu	Vozík s rukojetí

Příslušenství

Euroboxmodrá Typ NB20	963379 NB20
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB31	963380 NB31
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB80	963380 NB80
Euroboxčervená Typ NB42	963378 NB42
Euroboxmodrá Typ NB14	963379 NB14
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB14	963380 NB14
Euroboxčervená Typ NB20	963378 NB20
Euroboxčervená Typ NB70	963378 NB70
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB15	963380 NB15
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB55	963380 NB55
Euroboxčervená Typ NB14	963378 NB14
Euroboxčervená Typ NB10	963378 NB10
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB33	963380 NB33
Euroboxmodrá Typ NB42	963379 NB42
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB42	963380 NB42
Euroboxmodrá Typ NB10	963379 NB10
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB20	963380 NB20
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB34	963380 NB34
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB24	963380 NB24

Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB70	963380 NB70
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB10	963380 NB10
Euroboxmodrá Typ NB70	963379 NB70
Nádoba dle evropské normyšedá Typ NB50	963380 NB50