



## Zkoušečka proudu/napětí, Typ: 755-1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Třída artiklu	47B

### Popis

#### Provedení:

**Ergonomické plastové pouzdro** s protiskluzovým prstencem, pogumovanou oblastí uchopení a držákem měřících hrotů. **Plně automatické měření proudu, napětí, elektrického odporu.** Vyměnitelné zkušební hroty. Integrovaná kapesní svítilna pro osvětlení měřeného místa.

#### Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Použití:

K profesionálnímu zkoušení napětí, průchodu proudu a polarity. Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

#### Norma:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterií č. 081561, vel. LR3, měřících hrotů a nástavců měřících hrotů.

### Technický popis

Kontrola průchodu	ano
-------------------	-----

Odpor	1 $\Omega$ - 100 k $\Omega$
Rozsah displeje	4000
Osvětlení místa měření	ano
Střídavý proud AC	0,1 - 200 A
Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	I4
Stejnoseměrné napětí DC	6 V - 600 V
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Střídavé napětí AC	6 V - 600 V
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Multimetr

## Služby

Kalibrace DAkkSKleště na měření proudu Typ D	027060 D
KalibrováníKleště na měření proudu Typ D	027050 D

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------