



Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava, FW, Celková délka: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726430 115
GTIN	4003773039334
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.

Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity induktivně kalené.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,6 mm
Celková délka	115 mm
Šířka hlavy	11 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,3 - 0,6 mm
Délka břitu	14 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 1,2 mm

Řezná fazetka	Jemná fazetka
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Tvar hlavy	kulaté
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch	leštěná
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště