

Garant**Stranové štípací kleště na plasty, 45° zahnuté, KW, Celková délka: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725550 150
GTIN	4045197815668
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepového stříhu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.

Hlava 45° zalomená.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno pro kovy**).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	150 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	o 45° vyhnuté
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Pro plasty	ano

Nastavitelný dorazový šroub

ne

Druh produktu

Řezací kleště

Příslušenství

Pružina pro stranové štípací kleště na plast Typ 135/160

725510 135/160