



Digitální dílenské posuvné měřítko IP67 s měřicími hroty, Rozsah měření: 200mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 415365 200 |
| GTIN | 2050001894038 |
| Třída artiklu | 46P |

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm, popř. 14 mm (od velikosti 500 mm). S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Kalibrování | A1 |
| Délka měřicí čelisti | 100 mm |
| Mezní chyba | 0,03 mm |
| Ø nástavce pro vnitřní měření | 10 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Odečet | 0,0005 palec |

| | |
|--|--------------------------|
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Norma | Výrobní norma |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Měřicí technika | digitální |
| Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX |
| Všechny díly | Kalené |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Dílenské posuvné měřítko |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm | 021000 200 |
| Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm | 021010 200 |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Připojovací kabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |