

**Tvrdokovový vrták do zdiva „CYL-3“, Ø vrtáku: 3 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786005 3
GTIN	3165140186674
Třída artiklu	76K

Popis**Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s přiklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 40 mm

Celková délka: 70 mm

Stopka Ø: 3 mm

Technický popis

Celková délka	70 mm
Stopka Ø	3 mm
Ø vrtáku	3 mm
Délka spirály	40 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene